

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Crimpinsats



1212088

E-nummer: 1660331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insats, för Crimpfox-M, för koaxiala kontakter (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, förpackad i en monterbar förvaringsbox

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212088
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH313Y
Produktnyckel	BH313Z
GTIN	4046356454483
Vikt per styck (inklusive förpackning)	79,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	79,9 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Crimpinsats



1212088

E-nummer: 1660331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insats
Crimpning	HEX-crimp
Produktegenskap	Reservinsats för den universella crimptången CRIMPFOX-M
Crimpbredd	1,69 mm
Crimpbredd	5,41 mm
Crimpbredd	6,48 mm

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	> 0 mm ²
---------------------	---------------------

Mått

Bredd	75 mm
Höjd	25,5 mm
Längd	114 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Crimpinsats



1212088

E-nummer: 1660331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Crimpinsats



1212088

E-nummer: 1660331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Crimpinsats



1212088

E-nummer: 1660331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212088>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE
---	--

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com