

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilpackning

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Profilpackning för kåpor av typ B24.....EEE



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1409820
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7APZ
Produktnyckel	AF7APZ
GTIN	4046356750899
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,85 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,97 g
Tullnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilpackning

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Packning
Konstruktion	B24

Mått

Måttskiss	
Bredd	55 mm
Höjd	7,8 mm
Längd	149,5 mm

Materialuppgifter

Material	NBR, ledande
----------	--------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilpackning

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>



Ritningar



Måttskiss

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilpackning

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilpackning

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1409820>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com