

CUTFOX-FBS - Frontavbitare



1212124

E-nummer: 1620038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212124>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Avbitare, för borttagning av enstaka bryggtungor på jackbara FBS-bryggor ... och insticksbryggor EB ...

Fördelar

- Induktivt härdad skärning för långtidsstabil skärkapacitet
- VDE-testad
- Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halsäkert arbete
- Precisionsblad för tillhörande applikation

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212124
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH311S
Produktnyckel	BH311S
GTIN	4046356454247
Vikt per styck (inklusive förpackning)	222,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	296 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CUTFOX-FBS - Frontavbitare



1212124

E-nummer: 1620038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212124>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapverktyg
Användning	Jackbara bryggor
Produktegenskap	Förskärare för utskärning av FBS- och EB-byglar
	Induktivt härdad precisionsskäregg
	Ergonomiskt tvåkomponentshandtag
	Liten kraftansträngning
	Specialverktygsstål, sänksmida och oljehärdade

Mått

Bredd	60 mm
Höjd	30 mm
Längd	190 mm

Materialuppgifter

Färg	flerfärgad
Material	Stål med plastgrepp

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,2 mm ... 3,5 mm
------------------------	-------------------

CUTFOX-FBS - Frontavbitare



1212124

E-nummer: 1620038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212124>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

ETIM

ETIM 9.0	EC002222
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700
-------------	----------

1212124

E-nummer: 1620038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212124>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com