

SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inbyggnadskontakt, hane, 3-polig, 7/8", kretskortsmontering med 7/8" fästgänga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1455007
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABQDBA
Produktnyckel	ABQPAA
GTIN	4046356616973
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	Viton
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Au
Material kontaktinsats	PUR
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	250 V
Märkström I_N	12 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hane
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	7/8"-16UNF

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C (Kontakt)


SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane

1455007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Ritningar

Måttskiss



7/8"-Inbyggnadskontakt (hane)


SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane

1455007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Måttskiss

0,75x45°




SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane

1455007


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Schematisk ritning



Polbild

Borrplan/lödöns geometri



SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Installationshane



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1455007>

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com