

WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg



1212150

E-nummer: 1620343

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 0,02 - 10 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² felxibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktbeskrivning

Användbara avisoleringsknivar: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB och 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkt reservverktyg: 1212152 WIREFOX 10/SB

Fördelar

- Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
- Praktisk integrerad avbitare
- Avisoleringsstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212150
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3121
Produktnyckel	BH3121
GTIN	4046356454407
Vikt per styck (inklusive förpackning)	211,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	201,5 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg



1212150

E-nummer: 1620343

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Avisoleringsverktyg
Användning	Standard
Produktegenskap	Automatisk justeringsmekanism
	Utbytbar avisoleringskniv

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,02 mm ² ... 10 mm ² (Avisoleringsområde)
	1,5 mm ² (Skärområde)
Areaområde AWG	34 ... 8 (Avisoleringsområde)
	16 (Skärområde)
Avisoleringslängd	2 mm ... 18 mm

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	90 mm
Längd	191 mm

Materialuppgifter

Färg	svart/grön
------	------------

WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg

1212150

E-nummer: 1620343

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg



1212150

E-nummer: 1620343

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg



1212150

E-nummer: 1620343

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212150>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com