

TSD-M 6NM - Momentskruvdragare



1212226

E-nummer: 1611713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Momentskruvmejsel, precision enligt EN ISO 6789, inställbar från 3 - 6 Nm

Fördelar

- Momentskruvmejslar TSD-M...kan enkelt ställas in till det åtdragningsmoment som krävs – mellan 3,0 Nm ... 6,0 Nm
- Momentmejsel med sexkant-snabbanslutningsmontering
- Extremt exakt, fininställbar momentmejsel enligt EN ISO 6789

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212226
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH314A
Produktnyckel	BH314A
GTIN	4046356455572
Vikt per styck (inklusive förpackning)	271 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	267,9 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

TSD-M 6NM - Momentskruvdragare



1212226

E-nummer: 1611713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
---------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Momentverktyg
------------	---------------

Anslutningsdata

Vridmomentsområde	<± 3 Nm ... 6 Nm 6 %
Uttag	Yttre sexkant

Mått

Bredd	37,5 mm
klingsbredd	0 mm
Höjd	100 mm
Längd	152 mm
klingsjocklek	0 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

TSD-M 6NM - Momentskruvdragare

1212226

E-nummer: 1611713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD-M 6NM - Momentskruvdragare



1212226

E-nummer: 1611713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 9.0	EC002132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

TSD-M 6NM - Momentskruvdragare



1212226

E-nummer: 1611713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212226>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com