

HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EEE - Kapsling



1460371

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460371>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE kåpa B16, med bajonettlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 100 mm, med gänga, 1x M40, rak kabelutgång, utan yta; ledande packning (EMC-egenskaper)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460371
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAA
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4046356592703
Vikt per styck (inklusive förpackning)	395,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	395,9 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EEE - Kapsling



1460371

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460371>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bajonettlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Offshore/EMC
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M40
Fästskruvar	M6
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	126 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR, ledande
Kåpans material	Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig
Material kåpans yta	obehandlad
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper


Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M40
Låstyp	Skruv


Montering

Montageanvisning	För att uppnå en optimal skärmverkan, ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i packningsområdet
Fästsruvar	M6

Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

1) vid användning av M4-skravar

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMB-100/O1STM40G-EEE - Kapsling



1460371

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460371>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com