

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinsats



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Förrundningsinsats (par), för CRIMPFOX-C120, för sektorkabel 25 + 50 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212324
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH313Z
Produktnyckel	BH313Z
GTIN	4046356454704
Vikt per styck (inklusive förpackning)	164,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	164,8 g
Tullnummer	82079091
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinsats



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insats
Crimping	Oval-crimp
Produktegenskap	Reservinsats för den universella crimptången CRIMPFOX-C120
Area min.	25 mm ²
Area max.	50 mm ²
AWG min	3
AWG max	1/0

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	25 mm ² ... 50 mm ²
---------------------	---

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinsats



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinsats



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinsats



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212324>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com