

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpa, för längsbygel, höjd 76 mm, med förskruvning, 1x M25, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1586523
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356426619
Vikt per styck (inklusive förpackning)	397,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	397,69 g
Ursprungsland	DE

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B24
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M25
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	med

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	76 mm
Längd	120 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	25 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M25
Låstyp	Pin

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	9 mm ... 18 mm
--------------------------------	----------------

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 18 mm
------------------------	----------------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling


1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>



Ritningar

Måttskiss



HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Kapsling

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1586523>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com