

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Avisoleringsverktyg, för ledare och kabel från 0,08 till 2,5 mm ledararea, självjusterande, avisoleringslängde kan ställas in upp till 15 mm, skärförmåga upp till 6 mm² flexibel /1,5 mm² styv

Fördelar

- Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
- Praktisk integrerad avbitare
- Avisoleringsstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212368
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3121
Produktnyckel	BH3121
GTIN	4046356456128
Vikt per styck (inklusive förpackning)	181,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	174,8 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	GB

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Avisoleringsverktyg
Användning	Standard
Produktegenskap	Automatisk justeringsmekanism
	Byte av avisoleringsknivar utan verktyg
	Längdstopp för inställning av avisoleringslängd ≤ 15 mm
	Vinklad tångkontur
	Integrerad tråдавbitare
	Lamellkniv även lämplig för specialisoleringar

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,08 mm ² ... 2,5 mm ² (Avisoleringsområde)
	6 mm ² (Skärområde)
Areaområde AWG	28 ... 12 (Avisoleringsområde)
	10 (Skärområde)
Avisoleringslängd	15 mm

Mått

Längd	160 mm
-------	--------

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
------	------------------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,3 mm ... 1,9 mm
------------------------	-------------------

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverkt yg

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212368>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com