

MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare



1212487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212487>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Elektronik-sidavbitare, spetsigt huvud, utan fasning, med öppningsfjäder, ytan är reflektionsfritt fosfaterad, stansat utförande

Fördelar

- Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
- Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halsäkert arbete
- Specialverktygsstål för långvarig användning
- Metallytorna är fosfaterade för ett optimalt rostskydd och reflexfritt arbete
- Förskruvad precisionslänk för långvarig stabilitet och optimala arbetsresultat

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212487
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3151
Produktnyckel	BH3151
GTIN	4046356527187
Vikt per styck (inklusive förpackning)	78,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	75,4 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	IT

MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212487>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Elektroniktäng

Produktegenskap

Skruvad precisionsled

Fosfaterad metallyta

Ergonomiskt tvåkomponentshandtag

Känslig öppningsfjäder

Mått

Längd

138 mm

MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212487>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212487>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare



1212487

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212487>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com