

SF-7MP2000 - Crimpkontakt

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605626>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, Stift, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 2 mm, crimpområde: 4 mm² ... 4 mm², Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241948

Fördelar

- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
- Anslutning med hög draghållfasthet
- Låga övergångsmotstånd
- Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605626
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ABREAG
Produktnyckel	ABREAG
Katalogsida	Sida 160 (C-2-2019)
GTIN	4046356254038
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,74 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SF-7MP2000 - Crimpkontakt

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605626>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift
Anslutningsarea	4 mm ² ... 4 mm ²

Materialuppgifter

Kontakttyta	Förnicklad (Ni), med guldsikt (Au)
Material, kontakt	CuZn

Mått

Mekanisk karakteristik

Kontakt diameter	2 mm
------------------	------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	100
---------------------	-----

SF-7MP2000 - Crimpkontakt

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605626>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SF-7MP2000 - Crimpkontakt

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605626>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ede8e76d-0262-4911-ad3f-1ed0e03573ee

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com