

SF-PH 1-80 - Skruvmejsel



1212559

E-nummer: 1660389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvmejsel, kryss PH (lasermärkt), oisolerad, storlek: PH 1 x 80 mm, två-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Fördelar

- Skruvmejsel för slitsskruvar med pozidriv och Phillips Recess-skruvhuvuden

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212559
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3142
Produktnyckel	BH3142
GTIN	4046356589949
Vikt per styck (inklusive förpackning)	60,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	60,1 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

SF-PH 1-80 - Skruvmejsel

1212559

E-nummer: 1660389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Skruvverktyg

Konstruktion

Krysspår

Anslutningsdata

Uttag

Kryss/Phillips-Recess

Mått

Bredd

33 mm

klingbredd

4,5 mm

klinghöjd

80 mm

Längd

178 mm

Nyckelbredd

0 mm

Nyckelbredd montering

0 mm

Materialuppgifter

Material

legerat verktygsstål

Standarder och bestämmelser

Tester

DIN ISO 8764-1

SF-PH 1-80 - Skruvmejsel

1212559

E-nummer: 1660389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-PH 1-80 - Skruvmejsel



1212559

E-nummer: 1660389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040406
ECLASS-15.0	21040406

ETIM

ETIM 9.0	EC000144
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-PH 1-80 - Skruvmejsel



1212559

E-nummer: 1660389

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212559>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com