

# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvbits, Torx®, E6,3-1/4"-drift, storlek: TX 8 x 50 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Fördelar

- Verktyg för batteriskruvdragare SF-ASD 21 i olika utföranden

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1212570       |
| Antal/förp.                            | 5 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 5 Styck       |
| Försäljningskod                        | BH3149        |
| Produktnyckel                          | BH3149        |
| GTIN                                   | 4046356590051 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,14 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7 g           |
| Tullnummer                             | 82079030      |
| Ursprungsland                          | CZ            |

# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>



## Tekniska data

### Anmärkning

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"


### Artikelegenskaper

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Produkttyp      | Skruvverktyg   |
| Konstruktion    | Torx           |
| Produktegenskap | Torxskruvhuvud |

### Anslutningsdata

|       |       |
|-------|-------|
| Uttag | Torx® |
|-------|-------|

### Mått

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss  |  |
| klingshöjd | 50 mm                                                                                |
| Längd      | 50 mm                                                                                |

### Materialuppgifter

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Färg     | silverfärgad         |
| Material | legerat verktygsstål |

### Standarder och bestämmelser

|        |          |
|--------|----------|
| Tester | DIN 3126 |
|--------|----------|

# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats


1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>



## Ritningar

Måttskiss



# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats



1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044202 |
| ECLASS-15.0 | 21044202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003864 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats



1212570

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212570>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)