

ST-E2015151 - Flat mutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613831>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flat mutter, för gänga M18 x 0,75, serie: ST, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1613831
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRACU
Produktnyckel	ABRACU
GTIN	4046356402606
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,36 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

ST-E2015151 - Flat mutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613831>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flat mutter
Serie	ST
Typ av gänga	M18

Mått

Nyckelbredd-kontramutter	20 mm
Gängtyp anslutningssida	M18 x 0,75
Gängstigning	0,75 mm

Materialuppgifter

Material (Mutter)	CuZn/Ni
-------------------	---------

ST-E2015151 - Flat mutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613831>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-E2015151 - Flat mutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1613831>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	6ea0dab6-652e-47b2-9d9d-3d08e23e61a1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com