

HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Kapsling



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644957>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kåpa B6, för längsbygel, höjd 72 mm, med gänga 1x M32, kabelutgång åt sidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1644957
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918912796
Vikt per styck (inklusive förpackning)	156,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	156,19 g
Ursprungsland	DE

HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Kapsling



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644957>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M. Hög kåpform för extra stort kablageutrymme
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B6
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M32
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	72 mm
Längd	60 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data	
Typ av förskruvning	1x M32
Låstyp	Pin

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Kapsling


1644957

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644957>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Kapsling

1644957

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644957>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com