

# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel



1212602

E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skruvmejsel, spår, VDE-isolerad, storlek: 0,6x3,5x100 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

## Fördelar

- För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning
- Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
- Klingorna har stor anläggningsyta i skruvhuvudet
- Testad enligt VDE för maximal säkerhet
- Stycktestad säkerhetsskruvmejsel enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1212602       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | BH3144        |
| Produktnyckel                          | BH3144        |
| GTIN                                   | 4046356590761 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,24 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 33,7 g        |
| Tullnummer                             | 82054000      |
| Ursprungsland                          | CZ            |

# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1212602

E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>



## Tekniska data

### Anmärkning

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"


### Artikelegenskaper

|              |              |
|--------------|--------------|
| Produkttyp   | Skruvverktyg |
| Konstruktion | Spår         |

### Anslutningsdata

|       |       |
|-------|-------|
| Uttag | Slits |
|-------|-------|

### Mått

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss             |  |
| Bredd                 | 26 mm                                                                                |
| klingsbredd           | 3,5 mm                                                                               |
| klingshög             | 100 mm                                                                               |
| Längd                 | 181 mm                                                                               |
| Nyckelbredd           | 0 mm                                                                                 |
| Nyckelbredd montering | 0 mm                                                                                 |
| klingsjocklek         | 0,6 mm                                                                               |

### Materialuppgifter

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | legerat verktygsstål |
|----------|----------------------|

### Standarder och bestämmelser

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Tester | DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004 |
|--------|-------------------------------|

# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel

1212602


E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>



## Ritningar

Måttskiss



# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel



1212602

E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>

## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>



**EAC**

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE symbolgodkännande**

Godkännande-ID: 086858

# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel



1212602

E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000158 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel



1212602

E-nummer: 1660350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212602>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)