

HC-M-BS-M16 - Låsskruv

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646227>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Blindplugg, av metall, storlek: M16



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1646227
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918927981
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,03 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7 g
Tullnummer	74153300
Ursprungsland	DE

HC-M-BS-M16 - Låsskruv

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646227>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsskruv
------------	----------


Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	3,5 Nm
-------------------	--------

Ex-data

Användning i ex-området	nej
-------------------------	-----

Mått

Måttskiss	
Längd	8 mm
Längd anslutningsgänga	5 mm
Längd utan anslutningsgänga	3 mm
Diameter	16 mm
Diameter anslutningsgänga	16 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	18 mm
Sexkant vinkelmått	20 mm
Gängtyp anslutningssida	M16 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
Material, packning O-ring	NBR
Material kåpans yta	Ni
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP68
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C


HC-M-BS-M16 - Låsskruv

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646227>



Ritningar



Måttskiss

HC-M-BS-M16 - Låsskruv

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1646227>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f799b032-6e08-4e2a-986d-0061bc60a1f1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com