

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647624>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reduceringsadapter, anslutningsgंगा: M25 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring



Produktbeskrivning

Reducerar M25 till M20

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1647624
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918941529
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,87 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,72 g
Tullnummer	74153300
Ursprungsland	DE

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647624>

Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Reduceringsadapter
Packning tillgänglig	ja

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	7,5 ... 8 Nm
-------------------	--------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	30,00 mm
Längd	10 mm
Längd anslutningsgänga	7 mm
Längd utan anslutningsgänga	3 mm
Diameter	25 mm
Diameter anslutningsgänga	25 mm
Sexkant vinkelmått	30 mm
Gängtyp anslutningssida	M25 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp tätningssida	M20

Materialuppgifter

Färg	mässingsfärgad
Material	Mässing, förnicklad
Material, packning	NBR
Material kåpans yta	Ni

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65 (Beroende på förskruvningen som används)
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering

Montageanvisning	med matchande skruvkoppling: IP68
------------------	-----------------------------------


REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647624>



Ritningar



Måttskiss

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647624>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647624>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com