

VS-A-F-IP67 - Montageram

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Montageram, IP67, för Freenet-system, för rund monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1653744
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNND A
Produktnyckel	ABNND A
GTIN	4017918970123
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,66 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,928 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-A-F-IP67 - Montageram

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Freenet
Konstruktion	RJ45
Anslutning	obestyrkad
Antal kortplatser	1

Isoleringsegenskaper

Nedsmutsningsgrad	2
-------------------	---

Elektriska egenskaper


Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	36 mm
Höjd	36 mm
Djup	27,5 mm
Längd	27,6 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

VS-A-F-IP67 - Montageram

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------

VS-A-F-IP67 - Montageram


1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>




Ritningar

Måttskiss



Montageram för Freenet-systemet

Måttskiss



Monteringsöppning

VS-A-F-IP67 - Montageram

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67 - Montageram

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com