

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Monteringsram för DIN-skena



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404215>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON-monteringsramar för DIN-skenor, överdel för tvärbygel, för underdelar med tvärbygel HC-CIF...BFWD...eller för underdelar HC-CIF...BFFD..., för två kontaktinsatser av typ B6, med M4-skruvar med 3 mm insexhuvud, för DIN-skenorna NS35/7,5

Fördelar

- Stabilt metallutförande
- Öppen underdel, användning av förmonterade kabeltråd är möjlig
- Säker förmonterad PE även vid lite sned jackning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404215
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AHB
Produktnyckel	AF7AHB
GTIN	4046356681872
Vikt per styck (inklusive förpackning)	114,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	117,3 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Monteringsram för DIN-skena



1404215


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404215>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsramar för DIN-skena
Konstruktion	för 2xB6
Fästsruvar	M4 med insexkant, nyckelbredd 3 mm

Mått

Måttskiss	
Bredd	56 mm
Höjd	49 mm
Längd	150,2 mm

Materialuppgifter

Material	Aluminium-gjutgods, obehandlat
Material, låsbygel	stål, förzinkat

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	För skruvlås: M4, 3 mm insexkant, åtdragningsmoment 2 Nm
Fästsruvar	M4 med insexkant, nyckelbredd 3 mm

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Monteringsram för DIN-skena




1404215

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404215>


Ritningar

Måttskiss



Måttskiss, vy uppifrån

Måttskiss



Måttskiss

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Monteringsram för DIN-skena



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404215>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Monteringsram för DIN-skena



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404215>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com