


VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Montageram

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658545>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Montageram VS-SC-RJ för transceiver från företaget AVAGO, typ: AFBR 5978Z, grå, IP65/67

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1658545
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNDDC
Produktnyckel	ABNNDC
GTIN	4046356163095
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,8 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Montageram

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658545>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	PCB
Konstruktion	SCRJ, IP65/67, variant 6
utförande	RJ45

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Plast

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Montageram

1658545


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658545>



Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Montageram

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658545>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Montageram

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658545>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com