

VS-MP-PPC/CG-XL-FO - Koppling



1404324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404324>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Multiport dataanslutning: Push-Pull SC-RJ, för passivt PROFINET-kablage till robotar, inkl. monteringsfot.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1404324
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNEDB
Produktnyckel	ABNOEB
GTIN	4046356709712
Vikt per styck (inklusive förpackning)	253,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	253,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-MP-PPC/CG-XL-FO - Koppling

1404324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404324>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Nätverks-fördelarbox
Anslutning	Data: SCRJ

Mått

Måttskiss	
Bredd	38 mm
Höjd	51 mm
Längd	115 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminiumkabelpressprofil/Zink-pressgjutning
-----------------	--

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	7 mm ... 10,5 mm (Data-kabelförskruvning)
Fiberoptisk kabel	
Antal fibrer	2

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data	
Anslutningsfrekvens	≥ 500 (Data)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/CG-XL-FO - Koppling


1404324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1404324>




Ritningar

Måttskiss



Borrplan/lödöns geometri



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com