

HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Profilpackning för HEAVYCON EVO underliggande kåpor i utförande B10



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407707
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AUX
Produktnyckel	AF7AUX
GTIN	4046356778015
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,05 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,05 g
Tullnummer	40169300
Ursprungsland	IT

HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Packning
------------	----------

Materialuppgifter

Material, packning Profilpackning	NBR
-----------------------------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	Reservtätningen ska fästas med limmet Loctite-454.
	För kapsling HC-EVO-B10....BK


HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Ritningar



Måttskiss

HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B10-SP-RBK - Profilpackning

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407707>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com