

HC-BS-PG21 - Låsskruv

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Låsskruv, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, anslutningsgänga: Pg21, färg: silverfärgad



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1674529
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918135423
Vikt per styck (inklusive förpackning)	23,62 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21,94 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-BS-PG21 - Låsskruv

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsskruv
Pg-genomföring	Pg21

Mått

Måttskiss	
Längd	11 mm
Längd anslutningsgänga	7 mm
Diameter	30 mm
	30 mm
Sexkant vinkelmått	Diameter (inga hörn/hörn-mått)
Gängtyp anslutningssida	Pg21

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
Material, packning O-ring	NBR
Material kåpans yta	Ni
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP68
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

HC-BS-PG21 - Låsskruv


1674529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>



Ritningar

Måttskiss



Blindplugg Pg21

HC-BS-PG21 - Låsskruv

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-BS-PG21 - Låsskruv

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1674529>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5cf1a2c2-711a-4148-8522-a1136b972b98

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com