

HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Kapsling



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678127>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Externt chassihus med längsbygel, höjd 74 mm, utan förskruvning, 1 x Pg29

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1678127
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918151683
Vikt per styck (inklusive förpackning)	331,61 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	331,61 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Kapsling

1678127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678127>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B6
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg29
Kabelanslutning	vänster (vy mot den öppnade längsbygeln)
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	74 mm
Längd	84 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg29
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Kapsling


1678127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678127>



Ritningar

Måttskiss



HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Kapsling

1678127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678127>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Kapsling



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1678127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com