

PROT-M12 - Låsskruv

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1680539>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



M12-låsskruv för ej inkopplade M12-hylsor på givar-/ställdonskablar, boxar och inbyggnadskontakter

Fördelar

- Pålitligt skydd av oanvända platser vid transport och användning i fält
- Skyddad mot vattenstänk och damm
- Enkel montering med skruvmejsel

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1680539
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF3ZAX
Produktnyckel	AF3ZAX
GTIN	4017918163389
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,826 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

PROT-M12 - Låsskruv

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1680539>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	Även lämplig för M12-Push-Pull.
----------------------	---------------------------------


Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsskruv
Typ av gänga	M12

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,4 Nm
-------------------	--------

Mått

Måttskiss	
Diameter	15 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material skruvanslutning	PA 6.6
Normer / föreskrifter	PA 6.6

Miljö- och livslängsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M12 - Låsskruv


1680539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1680539>



Ritningar

Måttskiss



PROT-M12 - Låsskruv

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1680539>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1680539>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com