

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Kapsling



1408384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1408384>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskåpa COM, med längsbygel, material: PC, kabelutgångar: 1, rak, 1x Pg16, höjd: 50,5 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1408384
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Försäljningskod	AF7AAH
Produktnyckel	AF7AAH
GTIN	4046356618120
Vikt per styck (inklusive förpackning)	43,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	42 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Kapsling

1408384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1408384>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Produktfamilj	HC-COM
Användning	Standard
Konstruktion	COM
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg16
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	46 mm
Höjd	50,5 mm
Längd	26,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Kåpans material	PC
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg16
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Kapsling


1408384

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1408384>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com