

HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1685327>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Dragavlastningsklamrar, för kontaktinsatser i serierna: B-, BB-, D 40, D 64, DD och HV, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1685327
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7ABZ
Produktnyckel	AF7ABZ
GTIN	4017918197001
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,57 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	DE

HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1685327>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Mått

Måttskiss	
Dragavlastningens anslutningsområde	9,00 mm ... 19,00 mm

Materialuppgifter

Material	Stål, förzinkat
----------	-----------------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	9 mm ... 19 mm
------------------------	----------------

Montering

Montageanvisning	Passar för HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...
------------------	---


HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1685327>



Ritningar



Måttskiss

HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1685327>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer



1685327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1685327>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com