

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - Montageram



1689488

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689488>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-montageramar, IP67, för rektangulär monteringsöppning, med packning, utan fästskruvar, med RJ45-honinsats, CAT5e, hona till hona

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689488
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNNDB
Produktnyckel	ABNNDB
GTIN	4017918887292
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,97 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	RJ45
Konstruktion	Variant 6
Anslutning	RJ45

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
Överföringsmedium	Koppar

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material tätning, planpackning	NBR
Kåpans material	Plast

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP67 (jackad)
	IP20 (inte anslutna)
	IP67

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


Ritningar

Måttskiss



Monteringsöppning

Schematisk ritning



Polbild

1689488

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689488>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com