

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kåpa B10, för tvärbygel, höjd 56 mm, med förskruvning 1x Pg16, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460060
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356793285
Vikt per styck (inklusive förpackning)	172,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg16
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	med

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	56 mm
Längd	73 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	22 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg16
---------------------	---------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 15 mm
------------------------	------------------

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 15 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling

1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>



Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling


1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling

1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Kapsling



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460060>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com