

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Kapsling



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460127>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kåpa B16, för längsbygel, höjd 76 mm, med gänga 1x M40, kabelutgång åt sidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460127
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356695909
Vikt per styck (inklusive förpackning)	205,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	198,75 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Kapsling



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460127>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M40
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	76 mm
Längd	94 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M40
Låstyp	Pin

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Kapsling


1460127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460127>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Kapsling

1460127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460127>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com