

HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Kapsling



1460217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460217>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kopplingskåpa B16, med tvärbygel, höjd 70,5 mm, med rör 1x Pg21, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1460217
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356695800
Vikt per styck (inklusive förpackning)	250,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Kapsling

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460217>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg21
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	70,5 mm
Längd	93,5 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg21
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Kapsling


1460217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460217>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Kapsling

1460217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460217>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 16-KMQ-N-O1PG21 - Kapsling



1460217

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1460217>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com