

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Skyddslock



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580539>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

HEAVYCON-ADVANCE IP65 skyddslock B32, för chassisisidan, skruvlås med 2 x insexskruvar, med packning, fånglinans öglediameter 3 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1580539
Antal/förp.	6 Styck
Minsta beställningsantal	6 Styck
Försäljningskod	AF7AZC
Produktnyckel	AF7AZC
GTIN	4046356463355
Vikt per styck (inklusive förpackning)	90,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	90,5 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Skyddslock



1580539


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580539>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Kapslingstyp	Skyddslock
Konstruktion	B32
Fästskruvar	M6 (insexkant 5 mm)
Packning tillgänglig	ja

Mått

Måttskiss	
Diameter	3,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material, skyddslock	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Skruv
--------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C

Montering

Fästskruvar	M6 (insexkant 5 mm)
-------------	---------------------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Skyddslock


1580539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580539>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Skyddslock

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580539>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Skyddslock



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1580539>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com