

RC-0000000Z300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593044>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kapsling för cirkulär kontakt, serie: RC, vinklad, Skruvlåsning, M23, skärmad: nej, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1593044
Antal/förp.	8 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABRAFE
Produktnyckel	ABRAFE
GTIN	4046356193986
Vikt per styck (inklusive förpackning)	140,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	126,875 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-0000000Z300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593044>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser och kabelanslutning beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	RC
Användning	Signal
utförande	Kabelanslutning-kapsling
Skärmad	nej
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material (Svarvade delar)	CuZn
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Material kåpans yta	Ni
Material tättnings- och O-ring	FPM

Kontakt

Konstruktion	vinklad
--------------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

RC-0000000Z300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593044>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RC-0000000Z300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1593044>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	3f04c13e-5489-41b9-a198-78dd597addfd

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com