

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Kapsling

1604888

E-nummer: 2938848

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604888>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON kåpa D7, för längsbygel, höjd 57 mm, med rör, rak kabelutgång, förzinkat gjutgods

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604888
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAE
Produktnyckel	AF7AAE
GTIN	4017918881023
Vikt per styck (inklusive förpackning)	70,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	68,53 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Kapsling

1604888

E-nummer: 2938848

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604888>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	Standard
Konstruktion	D7
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x M20
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	34 mm
Höjd	57 mm
Längd	26,5 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Förzinkad gjutgodslegering
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M20
Låstyp	Pin

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54 IP65 (med tätningsskruv)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Kapsling


1604888

E-nummer: 2938848

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604888>



Ritningar



HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Kapsling

1604888

E-nummer: 2938848

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604888>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-D 7-TFL-57/O1M20G - Kapsling

1604888

E-nummer: 2938848

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604888>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com