

TU-00000005300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605885>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling för cirkulär kontakt, serie: TU, rak, Bajonettlås, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring radial, skärmad: ja, väggjocklek min.: 3,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1605885
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRACX
Produktnyckel	ABRAHS
GTIN	4046356255462
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,04 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,04 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

TU-00000005300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605885>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontaktinsatser beställs separat
----------------------------	----------------------------------


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapsling för cirkulär kontakt
Serie	TU
Användning	Signal
Anslutning	12
Skärmad	ja
Typ av gänga	M23

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
----------------	---------------

Mått

Måttskiss	
Lödpins längd	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Väggjocklek	2,5 3,5 mm

Materialuppgifter

Material (Svarvade delar)	CuZn
Material, packning	FPM eller NBR eller EPDM
Kåpans material	GD-Zn
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Material kåpans yta	Ni
Material tätnings- och O-ring	FPM

Kontakt

Konstruktion	rak
--------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

TU-00000005300 - Kapsling för cirkulär kontakt



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605885>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan/fyrkantsfläns (4x Ø 3,2 mm)
----------------	---

TU-00000005300 - Kapsling för cirkulär kontakt


1605885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605885>



Ritningar

Måttskiss



Inbyggnadsmått

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com