

SL-1CKP020 - Crimpkontakt



1607912

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607912>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, crimpområde: 16 mm² ... 16 mm²,
Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1362825

Fördelar

- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
- Anslutning med hög draghållfasthet
- Låga övergångsmotstånd
- Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607912
Antal/förp.	4 Styck
Minsta beställningsantal	4 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABREAI
Produktnyckel	ABREAI
Katalogsida	Sida 175 (C-2-2019)
GTIN	4046356272834
Vikt per styck (inklusive förpackning)	65,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	64,75 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

SL-1CKP020 - Crimpkontakt

1607912

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607912>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpslutning
Typ av kontakt	Stift
Anslutningsarea	16 mm ² ... 16 mm ²

Materialuppgifter

Kontaktyta	Silver
Material, kontakt	CuZn

Mått

Mekanisk karakteristik

Kontaktdiameter	10 mm
-----------------	-------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	100
---------------------	-----

SL-1CKP020 - Crimpkontakt

1607912

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607912>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SL-1CKP020 - Crimpkontakt

1607912

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607912>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	3c3c431d-4d3c-4c0c-9e71-a0fef725faeb

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com