

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Montageram



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608252>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



MSTB-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, metall, med integrerad kontaktinsats för kabelanslutning, fjäderkraftanslutning, 400 V, för rektangulär monteringsöppning, med packning, utan fästskruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608252
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNHBB
Produktnyckel	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Vikt per styck (inklusive förpackning)	63,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	61,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Användning	Freenet
Konstruktion	SCRJ
Poltal	5
utförande	Hane

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper


Märkspänning (III/3)	400 V
Märkström	16 A (vid 20 °C)

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
----------------	-----------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	36,2 mm
Höjd	42 mm
Längd	41,9 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	NBR
Material tätning	NBR
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	förnicklad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608252>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


Ritningar

Måttskiss



Push-Pull MSTB-montageram

Måttskiss



Monteringsöppning

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
--	--

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com