


SK 5,08/3,8 DN - Märkkarta

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1965458>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, Kort, vit, märkt: utan tryck, monteringsätt: limning, för plintbredd: 5,08 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1965458
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918927271
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,818 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,446 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

SK 5,08/3,8 DN - Märkkarta

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1965458>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Poltal	5
Delning	5,08 mm

Märkning

Antal märkremсор	12
märkning	utan tryck
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka folie	100 µm
Styrka klister	15 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material baselement	Polyetylen
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	≥ 10 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	25 mm
Höjd	3,8 mm
Djup	0,12 mm
Delning	5,08 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SK 5,08/3,8 DN - Märkkarta

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1965458>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 5,08/3,8 DN - Märkkarta

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1965458>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com