

HC-KDT 13-14 - Kabelgenomföringshylsa



1644135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644135>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Höljen för kabelgenomföring, för kabelareor på 13-14 mm, från 10 mm kan dessutom ett buntband användas för dragavlastning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1644135
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AZA
Produktnyckel	AF7AZA
GTIN	4017918895990
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,26 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-KDT 13-14 - Kabelgenomföringshylsa



1644135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644135>

Tekniska data

Materialuppgifter

Material	termoplastisk kautschuk
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	13 mm ... 14 mm
------------------------	-----------------

Karakteristik

Kabeltätningssområde	13,00 mm ... 14,00 mm
Utförande, Kabelhylsa	öppen

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-KDT 13-14 - Kabelgenomföringshylsa


1644135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644135>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-KDT 13-14 - Kabelgenomföringshylsa

1644135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644135>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121448
-------------	----------

HC-KDT 13-14 - Kabelgenomföringshylsa



1644135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1644135>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com