

HC-B 10-AMLD-AL - Kapsling

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645477>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomföringshus B10, med längsbygel, material: Aluminiumpressgjutning, material skyddslock: Al, höjd: 29 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard, med platt packning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1645477
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4046356028622
Vikt per styck (inklusive förpackning)	183,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	183,5 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

HC-B 10-AMLD-AL - Kapsling

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645477>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Genomföringshus
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Skyddslock	ja
Skärmad	nej
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	43 mm
Höjd	29 mm
Längd	93 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	65 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
	CR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, skyddslock	Al
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	1,5 Nm ... 2 Nm (Fästskruv)
-------------------	-----------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

HC-B 10-AMLD-AL - Kapsling

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645477>



Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65 (i anslutet läge)
	IP54 (Med sluten skyddsändplatta)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-AMLD-AL - Kapsling


1645477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645477>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



Monteringsöppning

HC-B 10-AMLD-AL - Kapsling

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645477>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com