

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplatta



2200945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200945>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Strängprofilkapsling, Grundprofil-frontplatta, bredd: 101,8 mm, längd: 96,3 mm, djup: 2 mm, Rekommenderas för sidoelement UM-ALU 4-..COVER PA..

Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
- EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200945
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHDFC
Produktnyckel	ACHDFC
GTIN	4046356720908
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	55,6 g
Tullnummer	76061191
Ursprungsland	HU

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplatta



2200945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200945>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodultäckhuv
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-ALU
Produktfamilj	UM-ALU 4-100,5

Mått

Bredd	101,8 mm
Djup	2 mm
Längd	96,3 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	aluminiumfärgad
Material Kåpa	Aluminium
Ytbeskaffenhet	eloxerad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP40
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplatta


2200945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200945>



Ritningar

Schematisk ritning



UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplatta

2200945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200945>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplatta



2200945

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200945>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com