

HC-M-BS-M20 - Låsskruv

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645846>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Låsskruv, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1645846
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918951092
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,708 g
Tullnummer	74153300
Ursprungsland	DE

HC-M-BS-M20 - Låsskruv

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645846>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Låsskruv
------------	----------

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	5 Nm
-------------------	------

Mått

Måttskiss	
Längd	9 mm
Längd anslutningsgänga	6 mm
Längd utan anslutningsgänga	3 mm
Diameter	20 mm
Diameter anslutningsgänga	20 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	22 mm
Sexkant vinkelmått	24 mm
Gängtyp anslutningssida	M20 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

Materialuppgifter

Material, packning O-ring	NBR
Material kåpans yta	Ni
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP68
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M20 - Låsskruv


1645846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645846>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-M-BS-M20 - Låsskruv

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1645846>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com