

UM-ALU 4 FOOT - Montagefot

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200974>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Strängprofilkapsling, Montagefot för DIN-skena inkl. skruv



Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
- EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200974
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ACHDFZ
Produktnyckel	ACHDFZ
GTIN	4046356721165
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,83 g
Tullnummer	76169910
Ursprungsland	DE

UM-ALU 4 FOOT - Montagefot

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200974>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montagefot
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-ALU
Produktfamilj	UM-ALU

Materialuppgifter

Kåpans material	PA 6.6-FR
-----------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

UM-ALU 4 FOOT - Montagefot

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200974>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27190605
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 FOOT - Montagefot

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200974>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com