

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - USB-honinsats



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653838>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



USB-honinsats, 4-polig, hona USB typ A till hona USB typ B, för Freenet-systemet i monteraramar, terminalutgång IP20, 19" patchpanel och service-gränssnitt, kan jackas i båda riktningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1653838
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ABNDAS
GTIN	4017918970161
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,5 g
Ursprungsland	DE

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653838>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Honinsats
Poltal	4
Anslutning	USB

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	30 V
Märkström	1 A
Isolationsmotstånd	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Överföringsegenskaper (kategori)	USB 2.0

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Hona, typ B
----------------	-------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PC
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	Termoplast

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-15 °C ... 65 °C


Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona USB, typ A

Schematisk ritning



Polbild hona USB, typ B

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com