

ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2278076>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, FE-kontakt, bredd: 5 mm, höjd: 15,25 mm, djup: 9,5 mm

Fördelar

- Enkel montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2278076
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHAAZ
Produktnyckel	ACHAAZ
GTIN	4046356283885
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,829 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,813 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2278076>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Jordkontakt
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME

Mått

Bredd	5 mm
Höjd	15,25 mm
Djup	9,5 mm

Materialuppgifter

Material (Kontakt)	Koppar, förtennt
--------------------	------------------

ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2278076>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt



2278076

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2278076>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com