

FLKM 50-PA-MODI-984/B838 - Frontadapter



2289395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2289395>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för Schneider Electric Modicon 984 serie 800, utmatningskort B838

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2289395
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK231F
GTIN	4017918057541
Vikt per styck (inklusive förpackning)	215,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,75 g
Ursprungsland	DE

FLKM 50-PA-MODI-984/B838 - Frontadapter



2289395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2289395>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	60 V AC/DC
Max. tillåten ström	1 A (per serie)
	8 A (per flatstiftanslutning (0+; 1+; 2+; 3+; B-; B+))

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (i delar)

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar

Kopplingsschema



FLKM 50-PA-MODI-984/B838 - Frontadapter

2289395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2289395>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA-MODI-984/B838 - Frontadapter



2289395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2289395>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com