

PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel



2700144

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700144>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Vinkel för golvmontering, svart

Fördelar

- Ensidigt montage för upp till 5 signalelement
- Utan dold kabelföring

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700144
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL117
Produktnyckel	DRL117
GTIN	4046356491365
Vikt per styck (inklusive förpackning)	43,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	42,7 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel

2700144

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700144>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning


Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringselement
Produktfamilj	PSD-S
Leveransomfång	2 st. plastskruv 1 st. kabelförskruvning 1 st. mutter
	2 st. plastskruv 1 st. kabelförskruvning 1 st. mutter

Mått

Måttskiss	
Bredd	76,5 mm
Höjd	57 mm
Diameter	55 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Material	PA A3 x 2G5

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-30 °C ... 50 °C

Montering

Monteringssätt	Golvmontering
Monteringsläge	valfri


PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel

2700144

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700144>

Ritningar

Måttskiss



PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel



2700144

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700144>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371233
ECLASS-15.0	27371233

ETIM

ETIM 9.0	EC001153
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S ME BR-SM - Monteringsvinkel



2700144

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700144>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com