

PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmaterial



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700157>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Rör, 250 mm hög, Ø 25 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700157
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL117
Produktnyckel	DRL117
GTIN	4046356491488
Vikt per styck (inklusive förpackning)	69,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	69,6 g
Tullnummer	76082081
Ursprungsland	DE

PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmaterial



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700157>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp


Monteringselement

Produktfamilj

PSD-S

Mått

Måttskiss



Höjd

250 mm

Diameter

25 mm

Materialuppgifter

Färg

silver

Material

Aluminium eloxerad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-30 °C ... 60 °C

Montering

Monteringssätt

Rörmontering

Fotmontering

Monteringsläge

valfri

PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmaterial


2700157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700157>



Ritningar

Måttskiss



PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmaterial



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700157>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371236
ECLASS-15.0	27371236

ETIM

ETIM 9.0	EC001155
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S ME T-M 250 - Monteringsmaterial



2700157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700157>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com